



PARA ENCOMENDAR
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69

MAQUINAS P/ VIDRO





PARA ENCOMENDAR
LIGUE: TEL: 21.811.03.80 FAX: 21.813.42.69



Maquina de foscagem SanderFP 101

Ref.^a Art.^o
FP101



Engenho de furar c/ arrefecimento agua

Ref.^a Art.^o
D00003



Kit corte/desbaste/polimento Sorma
REF. S9999

Ref.^a Art.^o
S9999
S9999-1



Maquina Sorma s/ c/ disco de corte
REF. S9999-1



PARA ENCOMENDAR
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69



Maquina ar comprimido para fazer
arestas ou escariar furos 22000 rpm
Ref. ETHY-345

(Nota: A mó escariadora e o pião não
estão incluídos no preço da maquina)

Ref.^a Art.^o
ETHY-345



Lixadeira Makita 9031

Ref.^a Art.^o
9031



Maquina cortar Makita 4190DW

Ref.^a Art.^o
4190DW



Maquina cortar Makita 4191DWA

Ref.^a Art.^o
4191DWA



PARA ENCOMENDAR
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69



Shown with
optional wool bonnet

Maquina polidora Makita 9227CB

Ref.^a Art.^o
9227CB



PARA ENCOMENDAR
LIGUE:TEL:21.811.03.80FAX:21.813.42.69



Engenho de furar c/ arrefecimento agua
Ref. 79.200

Engenho de furar c/ arrefecimento agua e
com laser
Ref. 79.200L

Ref. ^a Art. ^o
79.200
79.200L



Engenho de furar c/ arrefecimento agua
de bancada



Mesa para engenho de furar de
bancada



a. j. silva bento, lda.

Engenho de furar c/ arrefecimento agua



Características técnicas

Motor monofásico de 230V/50Hz Kw 0.18/0.11
1400/2800rpm (rotações/minuto), Protecção IP 55
Peso: 12 Kg
Diámetro máximo de broca admitido: 110mm
Suporte das brocas em aço inox
Base em aço inox com ventosas



a. j. silva bento, lda.

MIX 30

(Para vidros e espelhos foscados)

Mix30, um novo e revolucionário produto que protege e facilita a limpeza dos vidros e espelhos foscados. Fácil e rápido de usar, protege a superfície actuando como repelente da água, da sujidade, das manchas e dos fungos. De larga duração, não se descolora e não se desprende.

ATENÇÃO! SOLUÇÃO INFLAMÁVEL

Não expor à chama nem a temperaturas superiores a 50°C. Contem álcool etílico/isopropílico acidificado. Evitar o contacto com os olhos e inalação de vapores. Não ingerir. Em caso de entrar em contacto com os olhos, deverá lavar imediatamente com água e consultar o médico.

Manter fora do alcance das crianças.

Conselhos de uso:

Limpar e secar minuciosamente a superfície a tratar. Verter Mix30 directamente sobre o vidro e com o aplicador de borracha espalhar em movimentos giratórios e sobrepostos.

Deixar secar durante 1-2 minutos e voltar a repetir a operação para garantir que a superfície esteja totalmente coberta. Uma vez completada a operação, molhar a superfície, limpá-la com um pano e deixar secar completamente.

Nota: Deverá aplicar Mix30 com brevidade, imediatamente depois da operação de foscagem. Deste modo pode exercer a propriedade de ser repelente às manchas. Também se pode aplicar depois, no entanto à que ter atenção de retirar meticulosamente as manchas e dedadas.

Advertencias: Os dados e conselhos que se incluem na presente ficha técnica dão-se a título puramente indicativo e não constituem nenhuma garantia. Só a experiência de V. Exas., lhes aconselhará o melhor uso e as melhores condições de trabalho.

Conteúdo:
ILT



A. J. Silva Bento, Lda.
R. Leite de Vasconcelos, 4-B 1170-200 Lisboa
Tl. 21-8110380 Fax: 21-8134269



CONSUMIVEIS PARA FOSCAGEM

DESCRIÇÃO
OXIDO DE ALUMÍNIO G.80 ; G120; G200 (SACOS 25KG)
PRODUTO DE PROTECÇÃO DO VIDRO MIX30
KIT DE CORANTES PARA FOSCAGEM (LATAS 50GR) VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO P/ MAQ. FOSCAGEM

DESCRIÇÃO
APOIO TUBO P/SANDER REF. 440
BICO WIDIA K05 Ø7MM L65
BOCAL FP DIS.02
ESCOVA P/ FOSCAGEM COD.409
FILTRO PO COD.153016
FILTRO SUCCÃO 1/4 934
INJECTOR AR COD. 534 POS.19
PISTOLA P/ MAQ. FOSCAGEM MARKER 101
PISTOLA P/ MAQ. FOSCAGEM SANDER FP 101
RODA P/MAQ. SANDER FP 101
TUBO ASPIRADOR MATERIAL ABRASIVO
TUBO P/ AR 8X17 COD.432
TUBO P/ AREIA 10X16 COD.431
TUBO SUCCÃO Ø 40 - COMPLETO

a. j. Silva Bento, Lda.

TI: 21 8110380 Fax: 21 8134269 email: geral@ajsilvabento.com



a. j. silva bento, lda.



Cola U.V. Bohle ref.665 – 100gr (Visc. Baixa)
Cola U.V. Bohle ref.682 – 100gr (Visc. Média)




Cola U.V. Bohle ref.665 – 20gr (Visc. Baixa)
Cores: Amarelo, Azul, Preto, Verde, Vermelho



Unidade doseadora de cola U.V.
Bohle ref. 5209520



Projector U.V. Bohle 300w ref. 094.02



Projector U.V. 400w ref. 8752




a. j. silva bento, lda.




Ventosa Bohle ref. 631.1 angulo variavel 45°-300°



Ventosa Bohle ref. 637.0 de excentrico 120mm



Cubo magnético Bohle ref. 634.0



Ventosa Bohle ref. 633.1 angular 90°